

FDV Dokument for VikingBad Roma dusjkabinett

| | |
|----------------------|--|
| Modellnavn: | VikingBad Roma Standard dusjkabinett- 90x90x190 cm |
| Leverandør: | VikingBad AS |
| Telefon/Faks: | 37 09 06 00 / 37 09 06 01 |
| Epost: | post@vikingbad.no |
| Web-adresse: | www.vikingbad.no |

Egenskapsdeklarasjon

| | |
|--------------------------------------|---|
| Anvendelse / Installasjon | Roma Standard dusjkabinett er beregnet for innendørs bruk og tilkobles vann, og avløp. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av dusjkabinettet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler. |
| Tekniske data | Nettomål (Lengde x Bredde x Høyde): 90x90x190 cm Nettovekt: 94 Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C |
| Bestanddel | Produktet består av dusj kar i støpe marmor. Dusjvegger i aluminium profiler og herdet sikkerhets glass, det medfølger også rørdeler i PVC. Dusjkabinettet leveres komplett med termostat blander, dusjsett og tilkoblingsslanger. (Basic modeller leveres uten blandebatteri) |

Service- og vedlikeholdsinstruks

| | |
|--------------------|---|
| Montering | Monter i samsvar med vedlagte monteringsanvisning. Det må være takhøyde på minimum 195 cm for at kabinettet enkelt skal kunne monteres. |
| Service | Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering. Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badermøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. |
| Vedlikehold | Dusjkabinettet leveres med Nano Tech behandlede glass som forenkler renholdet av dusjen. Dusjkaret har et rulle hjul for enklere flytting av kar ved rengjøring, dusjkaret har avtakbart frontpanel for enklere tilkomst for rengjøring under. Det er fjærbelastede trinser på dørene slik at de enkelt kan vippes ut for å lette rengjøring og bedre hygien. Ved rengjøring skal det brukes et vaskemiddel uten ammoniakk og aceton for å hindre at flatene blir matte. Det skal heller ikke brukes midler med slipende effekt. Det er anbefalt å behandle innvendige glassflater med Nano Tech behandling regelmessig. Dette vil forenkle rengjøring av dusjen. |
| Destruksjon | Produktet leveres på godkjent søppelfylling. |
| Annet | Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, og vilkår for service/garanti. |
| | |